


placa de regulação VABF-S3-2-R2C2-C-10

Código da peça: 543534

FESTO

para terminal de válvulas VDMA-01/02, diagrama de conexões normalizado conforme 15407-1, até 10 bar.



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	18 mm
Com base na norma padrão	ISO 15407-1
Posição de instalação	Nos dois lados
Interligação vertical pneumática	Regulador de pressão para 2
Função reguladora	Pressão inicial constante com escape secundário
Seleção do manômetro	possível
Faixa de regulação de pressão MPa	0,2 ... 0,85 MPa
Faixa de regulação de pressão	2 ... 8,5 bar
Faixa de regulação de pressão psi	29 ... 123,25 psi
Pressão de entrada 1	0,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	245 g
Tipo de fixação interligação vertical	em bloco manifold em base de conexão individual
Conexão de manômetro	com pinça de fixação
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do painel de controle	PA
Material do corpo do regulador	Injetados de alumínio