

régua de conexão VABM-B10-20-N38-9-P53

Código da peça: 576382

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensão da grade | 22 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Número máximo de posições de válvula | 9 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 521 g |
| Tipo de fixação | com cantoneira de fixação |
| Conexão pneumática 1 | 3/8 NPT |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |