

base de conexão VABM-B10-30S-N12-3

Código da peça: 8026387

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensão da grade | 32 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Número máximo de posições de válvula | 3 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 1,013 g |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Conexão pneumática 1 | 1/2 NPT |
| Conexão pneumática 3 | 1/2 NPT |
| Conexão pneumática 5 | 1/2 NPT |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |