

placa de alimentação VABF-B10-30-P1-G38

Código da peça: 8026433

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo	6 Nm
Peso do produto	40 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do disco de distribuição	Injetados de alumínio