

# Guia **FENG-40-500-GF**

Cód. do item: 8204075

**FESTO**



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Curso	500 mm
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia deslizante
Estrutura	Guia
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força de deslocamento	30 N
Cargas móveis	2332 g
Peso do produto	4030 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento guia	Aço de alta liga
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da placa de adaptação	Liga de alumínio forjado anodizado