

Acoplamento rápido EAMC-42-50-9-12

Número de referência: 1732001

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	9 mm
Diâmetro do suporte 2	12 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	50 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	146 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS