

Bloco do coletor CPE14-PRSEO-2

Número de referência: 187830

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| N.º máx. de posições da válvula | 2 |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 85 g |
| Tipo de montagem, base de apoio | Pelo orifício de passagem Com guia H |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material da caixa | Reforçado com PA |