

Módulo de união MS4-MVM

Número de referência: 532800

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	19 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do conector de módulo	POM Aço
Material da placa	Alumínio fundido
Material dos parafusos	Aço