

Coletor de alimentação comum VABM-B10-30-N34-10-P53

Número de referência: 8026355

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	32 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	10
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	2085 g
Tipo de montagem	Pelo suporte de montagem
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada