


# Racord rapid L NPQP-LQ-R14-Q4

Cod: 132442

FESTO

produs retras. Livrabil pana in 2013.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| marime de fabricatie   | standard  |
| deschidere nominala  | 2 mm  |
| structura constructiva   | principiu Push-Pull                                     |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare                             | -0,95 ... 10 bar  |
| mediu de operare   | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note on operating and pilot medium   | Lubricated operation possible                           |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                                       | 4   |
| temperatura mediului   | -20 ... 60 °C   |
| greutate produs  | 6,5 g   |
| racord pneumatic 1   | R1/4  |
| racord pneumatic 2   | pentru furtun cu diametru exterior 4 mm                 |
| indicatie material   | contine substante cu LABS<br>conform RoHS               |
| informatii referitoare la material pentru carcasa                          | PP  |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat                             |