


Cartus QSPLLKG10-3/16-U

Cod: 132928

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
Deschidere nominala	2,6 mm
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasificare maritima	vezi certificatul
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Greutate produs	3,5 g
Conexiune pneumatica 1	QSP...10
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 3/16"
Culoarea inelului de slabire	gri
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt