

# Drosel cu supapa de sens GRLA-3/8-NPT-1/4-B

Cod: 151556

FESTO

pentru controlul debitului de iesire, cu racord pivotant  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	Funcție control debit unidirectional pentru evacuare aer
racord pneumatic 2	NPT3/8-18
elemente de reglare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
presiune de operare	0,3 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
temperatura mediului	-10 ... 60 °C