

# Drosel cu supapa de sens GRLA-10-UNF-1/4-B

Cod: 151574

FESTO

pentru controlul debitului de iesire, cu racord pivotant  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

| Caracteristica       | valoare  |
|----------------------|--|
| functiune de ventil  | Funcție control debit unidirectional pentru evacuare aer   |
| racord pneumatic 2   | UNF10-32   |
| elemente de reglare  | surub cu slit  |
| tip fixare           | insurubabil  |
| presiune de operare  | 0,2 ... 10 bar   |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C  |
| mediu de operare     | aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm<br>aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C  |