

# Dopuri opturare QSC-5/16H-U

Cod: 153837

FESTO

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare                         |
|---|---------------------------------|
| pozitie instalare                                 | oricare                         |
| marimea legaturii                                 | 1                               |
| structura constructiva                            | principiu Push-Pull             |
| presiune de operare                               | -0,95 ... 10 bar                |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare    | -0,95 ... 10 bar                |
| mediu de operare                                  | aer comprimat filtrat<br>vacuum |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK              | 1                               |
| temperatura mediului                              | -10 ... 60 °C                   |
| aprobare  | Germanischer Lloyd              |
| greutate produs                                   | 1 g                             |
| racord pneumatic                                  | Push-in sleeve QS-5/16"         |
| culoarea inelului de slabire                      | gri                             |
| indicatie material                                | conform RoHS                    |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | PBT                             |