



Cilindru de oprire STAF-80-40-P-A-K

Cod: 164895

FESTO

cu parghie de indexare si flansa de fixare integrata.
Acest produs nu poate fi utilizat in medii umede. Este posibila transformarea uoora in cilindru cu dubla actiune.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	40 mm
diametru piston	80 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	vertical
modul de functionare	cu actiune simpla cu tragere
structura constructiva	tija de piston cu parghie basculanta
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tija de ghidare
presiune de operare	1 ... 10 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	5 ... 60 °C
forta de soc	6.400 N
greutate produs	6.700 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat