

Racord rapid L LCKN-1/4-PK-4

Cod: 165000

FESTO

unghi de rotatie de 360°, cu garnitura de etansare.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Deschidere nominala | 2,6 mm |
| Tip de etansare la fusul cu insurubare | Inel de etansare |
| pozitie instalare | oricare |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,9 ... 16 bar |
| Clasa de rezistenta la corozioane KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet exterior G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu mama |
| Informatii referitoare la material pentru carcasa | zinc turnat sub presiune |