


Cilindru rotund DSAA-4- -P

Cod: 176139

FESTO

Capac de inchidere cu conectare axiala la aer.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary
representation

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 30 mm
diametru piston	4 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	5,6 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	7,5 N
masa miscata la 0 mm cursa	1,5 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	0,8 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	6 g
adaos de masa la 10 mm cursa	0,2 g
racord pneumatic	M3
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	HNBR NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat