


# Cilindru rotund ESAG-63- -P-A

Cod: 183284

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetate.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary  
representation

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 250 mm
diametru piston	63 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.706 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	43,9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.538 g
adaos de masa la 10 mm cursa	24,8 g
racord pneumatic	G3/4
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat