

Ventuza ESS-150-SN

Cod: 189326

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Raza minima a piesei de prelucrat R	480 mm
Deschidere nominala	10 mm
Diametru ventuza	150 mm
Volum ventuza	173,826 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Atribuire suport de ventuza	marimea 6
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	900 N
Fora laterala la presiunea nominala	675 N
Greutate produs	719 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	M20x2
Culoare	negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Materialul dopului filetat	NBR Otel placat cu nichel Otel zincat si cromat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	NBR