

Racord rapid L QSML-3/16H-1/8-U

Cod: 190626

FESTO

cu manson push-in.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
Deschidere nominala	1,7 mm
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasificare maritima	vezi certificatul
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1,8 g
Conexiune pneumatica 1	Conectori cu mufa QS-3/16"
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 1/8"
Culoarea inelului de slabire	gri
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	PBT
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt