

Racord rapid L QSLF-1/8-5/32-U

Cod: 190726

FESTO

Rabatibil 360°, filet interior cu șase canturi exterioare.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Tip ieșit din fabricație. Livrabil până în 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
deschidere nominala	2,1 mm
pozitie instalare	oricare
marimea legaturii	1
structura constructiva	principiu Push-Pull
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
cuplul maxim de pornire	8 Nm
greutate produs	14,5 g
racord pneumatic	NPT1/8-27 pentru furtun cu diametru exterior 5/32"
culoarea inelului de slabire	gri
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	NBR
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat