

Cupa ventuza ESV-20-SU

Cod: 190980

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru ventuza	20 mm
Volum ventuza	0,318 cm ³
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	rotund plat
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-70 kPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	16,3 N
Greutate produs	1,6 g
Culoare	albastru
Duritate Shore	60 +/- 5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	PUR