



Generator de vacuum VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Cod: 193637

FESTO

in linie, rata de aspirare ridicata, dimensiune 14 mm, cu conector si manson.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	0,45 mm
Marimea ramei	13 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Debit de absorbtie ridicat Inline
Structura constructiva	Tip drept
Presiunea de operare pentru debitul maxim de aspirare	6 bar
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	12 l/min
timp alimentare la presiune de operare nominala	1,57 s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la corozioane KBK	1 - Rezistenta redusa la corozioane
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	12 g
tip fixare	montare in linie
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 3	nu este captat
Racord de vacuum	Conectori cu mufa QS-6
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul carcasei	ranforsat POM
Materialul duzei emițătorului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul racordului	Alama nichelat