

Kit burduf EADB-V2-32-S10-100

Cod: 2828829

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| diametru exterior | 57 mm |
| marime de fabricatie | 32 |
| Gama cursa | 10 ... 100 mm |
| Extensie tija | 52 mm |
| Model | rotund |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | kit burduf cu exhaustare pe canal |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Rezistenta chimica | praf span ulei Vaselina Benzina |
| Tip de protectie | IP65 conform IEC 60529 |
| Temperatura mediului | -10 ... 80 °C |
| Masa in miscare | 46 g |
| Greutate produs | 116 g |
| tip fixare | Prin impingere cu stift filetat |
| Conexiune pneumatica | G1/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul pieselor de adaptare | Aliaj de aluminiu forjat eloxat |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul burdufurilor | NBR |
| Materialul pinului filetat | otel inoxidabil aliaj inalt |