

Piesa cuplaj KSZ-M6

Cod: 36123

FESTO

pentru compensare la cilindrii cu tija sectiune patrata si la variantele lor. Montaj lateral pe tija.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| marime de fabricatie | M6 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Racord filetat | Filet interior M6 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F1 |
| Temperatura mediului | -40 ... 150 °C |
| Greutate produs | 45 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul montajului | otel zincat |
| Materialul piesei filetate | otel zincat |