


Bloc baterie MHA3-PR8-3-1/8

Cod: 525224

FESTO

pentru bloc de ventile MHA3-...-HC/TC



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	8
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu cu sina tip omega
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1/33	G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/8
Conexiune pneumatica 3/11	G1/4
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat