

# Bloc racordare MHP4-PR6-3

Cod: 525231

FESTO

pentru ventile cu montaj "semi-inline" MHP4-...-HC/TC



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare                                  |
|--|--|
| numarul max. de pozitii de ventile                           | 6  |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                         | 2  |
| greutate produs  | 1.080 g                                  |
| tip fixare placa de conectare                                | cu gaura de trecere<br>cu sina tip omega |
| tip fixare ventil  | cu filet interior                        |
| racord pneumatic 1/33  | G3/8                                     |
| racord pneumatic 3/11  | G3/8                                     |
| indicatie material   | Fara cupru si PTFE                       |
| informatii referitoare la material pentru placa de conectare | aliaj maleabil aluminiu                  |