


Filtru MS6-LF-3/8-EUM-Z

Cod: 529652

FESTO

filtru 40 µm, pahar din metal, evacuare manuala a condensului,
debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
cantitatea max. de condensat	38 cm ³
protectie pahar	cos de protectie metalic
presiune de intrare 1	0 ... 20 bar
debit nominal normal	3.800 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	5.7.- conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	820 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	G3/8
racord pneumatic 2	G3/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru filtru	PE
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aliaj maleabil aluminiu