

Drosel cu supapa de sens GR-QB-5/16-U

Cod: 534683

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	QB-5/16
Conexiune pneumatica 2	QB-5/16
tip de actionare	manual
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	montare in linie cu orificiu la alegere:
Debit nominal normal in directia droselului	8 cfm
Debit nominal normal in directia supapei	5,7 ... 8,1 cfm
presiune de operare	-13,8 ... 116 Psi
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PBT
pozitie instalare	Oricare
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	13,5 cfm
Debit normal pe directia de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	13,8 ... 13,9 cfm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	32 ... 140 °F
Greutate produs	1,5 oz
Materialul dopului filetat	Alama nichelat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul capului randalinat	Alama nichelat
Materialul surubului de ajustare	Alama nichelat