


Kit axial EAMM-A-E48-55A

Cod: 550969

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	8,5 Nm
Greutate produs	530 g
Cod interfata actuator	E48A
Cod interfata, intrare motor	55A
Indicatie material	conform RoHS