


# Kit axial EAMM-A-S38-40A

Cod: 558162

FESTO

pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie transferabil	6,5 Nm
greutate produs	370 g
Cod interfata actuator	S38
Cod interfata motor In	40A
indicatie material	conform RoHS