

Regleta de conectare VABM-L1-10AW-M7-2

Cod: 566546

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	10,5 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	16
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Aprobare	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim, montaj sina tip omega	1,5 Nm
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	0,45 Nm
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	1,5 Nm
Greutate produs	60 g
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	M5
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	M5
Conexiune pneumatica 1	M7
Conexiune pneumatica 2	M5
Conexiune pneumatica 3	M7
Conexiune pneumatica 4	M5
Conexiune pneumatica 5	M7
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat