


Regleta de conectare VABM-L1-14W-G14-16

Cod: 566653

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---------------------------------------|
| Marimea ramei | 16 mm |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 16 |
| Presiune de operare Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,9 ... 10 bar |
| Aprobare | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Cuplu de strangere maxim, montaj sina tip omega | 1,5 Nm |
| Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului | 0,65 Nm |
| Cuplu de strangere maxim, montaj perete | 3 Nm |
| Greutate produs | 1.268 g |
| Racord aer auxiliar de comanda 12/14 | M5 |
| Racord exhaustare aer de comanda 82/84 | M5 |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 3 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 5 | G1/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu forjat |