


Panou de conectare alimentare P VABM-B10-20-G38-3-P53-E

Cod: 576415

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	282 g
tip fixare	cu suport de fixare
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat