

Bloc de racordare VABM-B10-20S-N14-5-P3

Cod: 576480

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Marimea ramei | 22 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 5 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 521 g |
| tip fixare | cu orificiu |
| Conexiune pneumatica 1 | 1/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 3 | 1/4 NPT |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu forjat |