

# Panou de conectare alimentare P VABM-B10-25-G12-9-P53

Cod: 8026226

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	27,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	9
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	832 g
tip fixare	cu suport de fixare
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat