

# Panou de conectare alimentare P VABM-B10-30-N34-7-P53

Cod: 8026352

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Marimea ramei                        | 32 mm                                |
| pozitie instalare                    | Oricare                              |
| Numarul maxim de pozitii de ventile  | 7                                    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Greutate produs                      | 1.610 g                              |
| tip fixare                           | cu suport de fixare                  |
| Conexiune pneumatica 1               | 3/4 NPT                              |
| Indicatie material                   | conform RoHS                         |
| Materialul placii de baza            | Aliaj de aluminiu forjat             |