


Bloc de racordare VABM-B10-30E-G34-8-P3

Cod: 8026401

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	32 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	8
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	3.913 g
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 3	G3/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat