

Bloc de racordare VABM-B10-30E-N34-7-P3

Cod: 8026409

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	32 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	7
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	3.496 g
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 1/2	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 1	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 3	3/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat