


Set adaptor DHAA-G-R3-32-B8-25

Cod: 8079218

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	100 g
tip fixare	cu filet interior
Materialul placii de adaptare	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul suruburilor	otel galvanizat