


Bucsa de centrare EAMH-145-22-C34

Cod: 8098588

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	145
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	32,5 kgmm ²
Greutate produs	198 g
Indicatie material	conform RoHS