

Kit paralel EAMM-U-60-S38-60P-91

Cod: 8125092

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	60
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	26,7 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,07 Nm
Moment de rotatie transferabil	3 Nm
Greutate produs	1.120 g
Cod interfata actuator	S38
Cod interfata, intrare motor	60P
Indicatie material	conform RoHS