

Распределитель с электроуправлением MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

№ изделия: 118804

FESTO

с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/3 выхлоп в нейтральной позиции
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	1.000 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Структура проекта	Каретка поршня Тарельчатое седло
Тип сброса	Воздушная пружина
Условный проход	8 mm
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	внешний
Направление потока	реверсивный
Время выключения	50 ms
Время включения	40 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 5 µm
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Выхлоп пилота, канал 82	M5
Выхлоп пилота, канал 84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плита G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	Монтажная плита G1/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	Монтажная плита
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества