

Цилиндр для фланцевого крепления EFC-20-50-P

№ изделия: 13748

Продукт будет снят с производства

с пружинным возвратом

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	50 mm
Диаметр поршня	20 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	150 N