

Цилиндр для фланцевого крепления EFK-16-10-P

№ изделия: 14100

Продукт будет снят с производства

[с пружинным возвратом](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Ход | 10 mm |
| Диаметр поршня | 16 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 90 N |