

Сильфонный комплект EADB-V2-63-S201-300

№ изделия: 1488363

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Наружный диаметр | 93 mm |
| Размер | 63 |
| Диапазон хода | 201 ... 300 mm |
| Удлиненный шток | 80 mm |
| Проект | Круглый |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Комплект мембран с открытым выхлопом |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Устойчивость к среде | Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин |
| Класс защиты | IP65 по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Перемещаемая масса | 183 g |
| Вес продукта | 307 g |
| Тип крепления | скользящий С резьбовым штифтом |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал адаптерных компонентов | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал гофр | NBR |
| Материал резьбового штифта | Легированная сталь, нержавеющая |