

Цилиндр для фланцевого крепления DFK-25-50-P

№ изделия: 15014

Продукт будет снят с производства

с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	50 mm
Диаметр поршня	25 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	265 N