

# Штуцер с цанговым соединением QSF-1/8-5/32-U


№ изделия: 153616

FESTO

внутренняя резьба с внешним шестигранником

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Размер  | Стандарт  |
| Условный проход                               | 2,6 mm  |
| Положение при сборке                          | Любое   |
| Размер контейнера                             | 1   |
| Структура проекта                             | Возвратно-поступательный принцип  |
| Рабочее давление                              | -0,95 ... 10 bar  |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar  |
| Рабочая среда                                 | Фильтрованный сжатый воздух<br>Вакуум                                       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC      | 1   |
| Температура окружающей среды                  | -10 ... 60 °C   |
| Авторизация                                   | Germanischer Lloyd  |
| Макс. момент затяжки                          | 8 Nm  |
| Пневматическое присоединение                  | NPT1/8-27<br>для шлангов, наружный диаметр 5/32"                            |
| Цвет отпускающего кольца                      | Серый   |
| Замечания по материалу                        | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус                | Латунь<br>Никелирование   |
| Данные о материале, стопорное кольцо          | POM   |
| Информация о материале, уплотнения шланга     | NBR   |
| Данные о материале, зажимающий элемент        | Легированная сталь, нержавеющая   |