

# Тройник с цанговым зажимом и резьбой QST-3/8-5/16-U

№ изделия: 153703

FESTO

поворотный на 360°, наружная резьба с внешним 6-гранником.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	7,2 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	24 Nm
Пневматическое присоединение, питание	Наружная резьба NPT3/8-18
Пневматическое присоединение, выход	для шлангов, наружный диаметр 5/16"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая