

Направляющая SPZ-25-50-P-A-KF

№ изделия: 162188
Продукт будет снят с производства

FESTO

с 2 штоками (TWIN-направляющая), для бесконтактного опроса.
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	50 mm
Диапазон настройки крайних положений/хода	10 mm
Диаметр поршня	25 mm
Режим работы привода	Каретка
Демпфирование	Пневматическое демпфирование с металлическим упором
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	452 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	452 N
Пневматическое присоединение	M5
Material cover	Алюминиевый сплав
Material seals	NBR
Material housing	Алюминиевый сплав
Material piston rod	Сталь с поверхностной закалкой